



Tvätta och torka i ett program. Eller fräscha upp med ånga och spara upp till 96 % vatten*

Tvätta, torka och ånga i samma maskin. Med 700 SteamCare tvätt-tork kan du till och med tvätta och torka ylle utan att det krymper. Ånga kläder som inte behöver tvättas. Det tar bara 25 minuter och sparar upp till 96 % vatten*.

*Baserat på interna tester som jämförde SteamRefresh med en fintvätt på 30 °C i en maskin med 1 kg tvätt.

Tvätta, torka och ånga i samma maskin. Med 700 SteamCare tvätt-tork kan du till och med tvätta och torka ylle utan att det krymper. Ånga kläder som inte behöver tvättas. Det tar bara 25 minuter och sparar upp till 96 % vatten*.

Produktfördelar

Fräscha upp med ånga och spara upp till 96 % vatten*.

Det 25 minuter långa SteamRefresh-programmet lämpar sig för känsliga plagg och använder mindre vatten än ett vanligt tvättprogram. För en ännu fräschare känsla, lägg till Electrolux ångdoft.



*Baserat på interna tester som jämförde SteamRefresh med en fintvätt på 30 °C i en maskin med 1 kg tvätt.

SmartSelect anpassar tvätten efter dina behov med ett klick, och sparar upp till 80 %

Välj program och justera intensitet efter dina behov. SmartSelect kommer, beroende på ditt val, ge feedback, justera programlängd och temperatur samt guida dig i att spara energi, tid och vatten. Anslut din produkt till Electrolux-appen för att kontrollera tvätten med



Baserat på interna tester där man har jämfört energi-, tid- och vattenförbrukning med SmartSelect, normal inställning i bomullsprogram 40 med SmartSelect Extra Light i bomullsprogram 20* för en bomullstvätt på 4 kg.

Exakt dosering med AutoDose minskar tvättmedelsanvändningen med upp till 60 %*

AutoDose ger din tvätt en exakt dosering av tvätt- och sköljmedel. Det hjälper till att förhindra manuell överdosering och kan minska tvättmedelsanvändningen med upp till 60 %*.

*Baserat på interna tester av tvättmedelsmängden för en tvätt på 2 kg med AutoDose jämfört med en genomsnittlig manuell dos enligt ett internt paneltest.

Garanterat ingen krympning vid tork och tvätt med DualCare®, gäller även ylle*

DualCare® låter dig tvätta och torka tryggt. Den här Woolmark Blue-certifierade maskinen med anpassade temperaturer och trumrörelser tvättar till och med ytterjackor och ylletrojor effektivt, med garanti om att inget krymper.*



*Jämförbart med plantorkning.

OneGo 20/60min – tvätta och torka på en timme

Med OneGo 20/60min kan du tvätta och torka mindre, blandade tvättar på en timme – eller bara tvätta på 20 minuter. Få snabb, praktisk klädvård när du har bråttom.



- Fristående tvätt/tork
- Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
- Tvättkapacitet: 11 kg
- Torkkapacitet: 7 kg
- Max. centrifugering: 1600 V/min
- Connectivity: WiFi
- Sköljning med skumavkänning
- Översvämningsskydd
- Extra sköljning som tillval
- Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
- Woolmark Blue
- Program: Cottons, Delicates, Eco 40-60, Hygiene, Machine Clean, Memory 1 / Favourite 1, Onego 20/60Min, Outdoor, Quickcare 59Min, Sköljning, Centrifugering/Tömning, Syntet, Ylle

Tekniska specifikationer

Familj	SteamCare 700	Tvätteffektivitetsindex	1.031
Energiklass	A	Längd Eco-program 40-60 (t:m)	3:59
Energiklass tvätt-tork	D	Längd Eco-program 40-60 tvätt-tork (t:m)	7:30
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	11.0	Vattenförbrukning per tvättcykel, l	50
Torkkapacitet, kg	7.0	Återstående mängd fukt, %	44.9
Autodose	Ja	Sladdlängd, (ca) m	1.7
Uppkoppling	WiFi	Total effekt, W	2100
Trumvolym, liter	73	Spänning, V	230
Maskinen har XL CareDrum	Ja	Ånga	SteamCare
Motortyp	Inverter	Nettovikt, kg	85.5
Luckans öppning i diameter, cm	49	Produktnummer (PNC)	914 615 200
HöjdxBreddxDjup, mm	847x597x636	EAN-kod	7333394044019
Max djup, mm	660		
Djup öppen dörr/lucka, mm	1101		
Hjul	4 ställbara fötter		
Tilloppsslang, cm	130		
Längd tömningsslang, cm	140		
Max centrifugering, v/m	1600		
Effektivitetsklass centrifugering	A		
Energiförbrukning per tvättcykel, kWh/kg	0.528		
Energiförbrukning per tvätt-torkcykel, kWh/kg	3.417		
Ljudnivå (dB)	76		
Ljudklass	B		

